


Product information sheet

LED Ecobasic T5 HF 1149 G5 16W 1920lm 840 HE ECG

Bailey nr.: 80100040808

EAN-code: 8714681408087

Type de source lumineuse	
Technologie d'éclairage utilisée	LED
Type de culot	G5
Non-dirigée ou dirigée	NDLS
Secteur ou non secteur	NMLS
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	No
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No
Utilisation avec un variateur	No



Paramètres du produit	
Consommation énergétique en mode marche (kWh/1000h)	16
Classe d'efficacité énergétique	E
Flux lumineux utile (φuse) en lm	1920
dans sphère/cône large/cône étroit	Sphere (360°)
Température de couleur proximale (K)	4000
Puissance en mode marche (Pon) en W	16,0
Puissance en mode veille (Psb) en W	0,00
Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau pour CLS (Pnet) en W	-
Indice de rendu des couleurs	80
Dimensions extérieures (Hauteur) en mm	1149
Dimensions extérieures (Largeur) en mm	16
Dimensions extérieures (Profondeur) en mm	-
Déclaration de puissance équivalente	No
Puissance équivalente (W)	-
Coordonnées chromatiques (x)	0,380
Coordonnées chromatiques (y)	0,380
Intensité lumineuse de crête (cd)	N/A
Angle de faisceau (°)	270
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	2
Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux	0,96
Facteur de déphasage (cos φ1)	N/A
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	N/A
Déclaration de puissance équivalente CFL-ni (W)	No
Déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)	N/A
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	N/A
Durée de vie L70B50 (h)	40000
Tension nominale (V)	ECG
Type de tension	HE/FH ballast
Fréquence	-

Précautions particulières

Only use in combination with HE (FH) ballast, not HO (FQ) or Multi-Lamp. Do not connect directly to mains voltage (AC).

Distribution de la puissance spectrale

